

**Garant****Ändplanfräsar med plan topp NF, obelagd, Ø×bredd js16: 80X45mm****Beställningsdata**

Ordernummer	182500 80X45
GTIN	4045197096937
Artikelklass	11U

**Beskrivning****Utförande:****Avbackad profil.** Den breda avbackningen kan ofta slipas om utan profilförändring.**OBS!:** $f_z$  för  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .**Teknisk beskrivning**

Hål-Ø H7	27 mm
Tandantal Z	8
Skär-Ø $D_c$	80 mm
Matning $f_z$ för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Skaftutförande	med hål
totalhöjd	45 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1

Fräsprofil	NF
Tolerans nom.-Ø	js16
Hållare ändplansfräs	Med passningsmått
Spiralvinkel	27 grad
Matningsriktning	horisontell och sned
Invändig	nej
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Valsfräs

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	18 m/min	M
CuZn	lämplig	45 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		