



Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 254



Beställningsdata

Ordernummer	313745 254
GTIN	4062406699307
Artikelklass	32R

Beskrivning

Utförande:

Mjuka överbackar, långa, tandning 1,5 × 60°.

Finfrästa spår och tandning **obrunerade**.

Avfasade för mindre spänn-Ø.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
- Överbackar av aluminium på förfrågan.

Teknisk beskrivning

bredd B	40 mm
Hålavstånd a	30 mm
för gänga DIN 912	M12
För chucktyp	254 mm
höjd H	40 mm
spårbredd D	16 mm

Hålavstånd b	30 mm
längd L	125 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar