




Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 200



Beställningsdata

Ordernummer	313405 200
GTIN	4019208193410
Artikelklass	32R

Beskrivning

Utförande:

Spännbackar med spetstandning 1/16 tum × 90°.

Finfrästa spår och tandningar, **ej brunerade**.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
- Överbackar av aluminium på förfrågan.

Teknisk beskrivning

spårbredd D	17 mm
längd L	75 mm
höjd H	53 mm
Hålavstånd b	19 mm
bredd B	36 mm
För chucktyp	200 mm

Hålavstånd a	12 mm
för gänga DIN 912	M12
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar