




Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 250



Beställningsdata

Ordernummer	313405 250
GTIN	4062406699185
Artikelklass	32R

Beskrivning

Utförande:

Spännbackar med spetstandning 1/16 tum × 90°.

Finfrästa spår och tandningar, **ej brunerade**.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
- Överbackar av aluminium på förfrågan.

Teknisk beskrivning

bredd B	45 mm
Hålavstånd a	15 mm
höjd H	54 mm
längd L	95 mm
För chucktyp	250 mm
passar även för chucktyp	315 mm

för gänga DIN 912	M16
Hålavstånd b	25 mm
spårbredd D	21 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar