




Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 400



Beställningsdata

Ordernummer	313405 400
GTIN	4019208193434
Artikelklass	32R

Beskrivning

Utförande:

Spännbackar med spetstandning 1/16 tum × 90°.

Finfrästa spår och tandningar, **ej brunerade**.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhmm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
- Överbackar av aluminium på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Hålavstånd a	20 mm
längd L	130 mm
spårbredd D	25,5 mm
höjd H	80 mm
Hålavstånd b	31 mm
för gänga DIN 912	M20

bredd B	50 mm
passar även för chucktyp	500/630 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar