




Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 160



Beställningsdata

Ordernummer	313475 160
GTIN	4019208193489
Artikelklass	32R

Beskrivning

Utförande:

Spännbackar med spetstandning 1/16 tum × 90°.

Avfasade för mindre spänn-Ø.

Finfrästa spår och tandningar, **ej brunerade**.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhmm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
- Överbackar av aluminium på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Hålavstånd a	15 mm
För chucktyp	160 mm
höjd H	40 mm
Hålavstånd b	22 mm
bredd B	35 mm
spårbredd D	17 mm

längd L	78 mm
för gänga DIN 912	M12
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar