



Mjuka överbackar, sats 3 delar, För chucktyp: 400



Beställningsdata

Ordernummer	313315 400
GTIN	4062406699154
Artikelklass	32R

Beskrivning

Utförande:

Utan steg, för utdragning av individuella spänn diametrar. **Fräst** anliggningsyta, **obrunerad**.

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter **på några sekunder** är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. **På så sätt minimeras ställtiderna.**

Backenheter består t.ex. av flera sats grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

För fastskruvning på härdade grundbackar. För fastspänning av ojämnt formade eller redan bearbetade arbetsstycken som inte får skadas. Backarna bearbetas enligt arbetsstyckets form.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Schunk kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhms kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

OBS!:

Storlek 400 passar också till chuckstorlek 500.

Överbackar av aluminium **på förfrågan**.

Teknisk beskrivning

längd L	180 mm
spårbredd D	18 mm

bredd B	50 mm
höjd H	73 mm
För chucktyp	400 mm
Hålavstånd b	60 mm
tapplängd A	30 mm
passar färgkod	Schunk självcentrerande chuck och backar
passar färgkod	Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuckbackar