




Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 170



Beställningsdata

Ordernummer	313725 170
GTIN	4067263151890
Artikelklass	32R

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och tandning **obrunerade**.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

längd L	72 mm
spårbredd D	12 mm
För chucktyp	170 mm
Hålavstånd a	15 mm
bredd B	32 mm
för gänga DIN 912	M10
höjd H	40 mm

Hålavstånd b	20 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar