




## Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 254



### Beställningsdata

Ordernummer	313725 254
GTIN	4067263152316
Artikelklass	32R

### Beskrivning

**Utförande:**

**Finfrästa** spår och tandning **obrunerade**.

**Material:**

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

**Passar till:**

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

**Specialtillbehör:**

Spårklackar nr 313505–313605.

**OBS!:**

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

### Teknisk beskrivning

Hålavstånd a	30 mm
spårbredd D	16 mm
Hålavstånd b	30 mm
För chucktyp	254 mm
för gänga DIN 912	M12
bredd B	50 mm
höjd H	45 mm

längd L	110 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar