




Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 315



Beställningsdata

Ordernummer	313725 315
GTIN	4067263152330
Artikelklass	32R

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och tandning **obrunerade**.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

Hålavstånd b	30 mm
spårbredd D	18 mm
För chucktyp	315 mm
längd L	130 mm
Hålavstånd a	40 mm
för gänga DIN 912	M14
bredd B	50 mm

höjd H	50 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar