




## Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 170



### Beställningsdata

Ordernummer	313745 170
GTIN	4067263151333
Artikelklass	32R

### Beskrivning

**Utförande:**

Mjuka överbackar, långa, tandning 1,5 × 60°.

**Finfrästa** spår och tandning **obrunerade**.

Avfasade för mindre spänn-Ø.

**Material:**

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

**Passar till:**

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhmm och andra kraftchucktillverkare.

**Specialtillbehör:**

Spårklackar nr 313505–313605.

**OBS!:**

- Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
- Överbackar av aluminium på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

bredd B	31 mm
för gänga DIN 912	M10
höjd H	32 mm
Hålavstånd a	15 mm
Hålavstånd b	20 mm
För chucktyp	170 mm

längd L	82 mm
spårbredd D	12 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar