




Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 210



Beställningsdata

Ordernummer	313745 210
GTIN	4062406699291
Artikelklass	32R

Beskrivning

Utförande:

Mjuka överbackar, långa, tandning 1,5 × 60°.

Finfrästa spår och tandning **obrunerade**.

Avfasade för mindre spänn-Ø.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhmm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
- Överbackar av aluminium på förfrågan.

Teknisk beskrivning

bredd B	35 mm
längd L	102 mm
Hålavstånd b	25 mm
höjd H	40 mm
spårbredd D	14 mm
Hålavstånd a	20 mm

för gänga DIN 912	M12
För chucktyp	210 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar