


Mitutoyo**Fininvändiga mätare med mätur, mätområde: 18-35mm****Beställningsdata**

Ordernummer	435203 18-35
GTIN	4946368854885
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Självcentrerande innermätare med trepunktskontakt. Instrumenthållare och mätur mattförokromade. Mäturet stötskyddat av plasthölje. Instrumenthållaren har handskydd för stabilare temperatur. Mätaren ställs in efter hålets \varnothing med hjälp av olika långa, utbytbara mättappar och mellanringar.

Mätspetsar med avkännarkula i hårdmetall.

Användningsdata:

Jämförelsemätare för kontroll av hål avseende \varnothing -noggrannhet, cylindricitet och rundhet.

leveransinnehåll:

Inklusive mätur nr 432051 storlek 10/58 med 1/100 mm gradering.

Teknisk beskrivning

mätområde	18 - 35 mm
repeternoggrannhet utan mätur	0,5 μ m
Centrertallrik bredd	12,7 mm
mätdjup	100 mm
antal mätspetsar	9

Norm	Verkstadsnorm
förpackning	Stabil box
Kalibrering	C1
Kalibrering	C4
Produktslag	2-punkts invändigt precisionsmätur

Tjänster

KalibreringInvändigt precisionsmätur (utförande B + C) maximaltmätområde 60 mm	023210 60
KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10
DAkKS-kalibreringInvändigt precisionsmätur (utförande B + C) maximaltmätområde 60 mm	023220 60
DAkKS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

Tillbehör

Distansring, inv. Ø 5,3 mm Ringbredd 0,5 mm	435220 0,5
Distansring, inv. Ø 5,3 mm Ringbredd 1 mm	435220 1