

HOLEX**Varselhybridjacka, orange/grå, Unisex-storlek: M****Beställningsdata**

Ordernummer	091677 M
GTIN	4062406706319
Artikelklass	02W

Beskrivning**Utförande:**

Fodrad varselhybridjacka med ståkrage. Behaglig bärkänsla tack vare det **extra lätta materialet**. Med resår i fällan och reglerbara manschetter som förhindra att kylan tränger in. Kan användas ensam eller som ett andra skikt under väderskyddsjackor.

- **Justerbar midje- och ärmvidd.**
- **Envägsblixtlås.**
- **Brösthicka och sidfickor med blixtlås.**
- **Segmenterade reflexband på armar, fram- och baksida.**

Norm:

Zertifiziert nach EN 20471, Klasse 2.

Teknisk beskrivning

Unisex-storlek	M
Tygsammansättning	100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet	110 g/m ²
Tvättning	30 °C kulörtvätt

Färg	orange/grå
Norm	EN ISO 20471
Produktslag	Varseljacka