

**Garant****Vinkelfräs form C 60°, obelagd, Ø js16 DC: 28mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	194060 28
GTIN	4045197109804
Artikelklass	11W

## Beskrivning

**Utförande:**

Ytan specialbehandlad.

Form C har både sid- och ändskär.

**OBS!:**

För fräsning av små gejder vid verktygs- och maskintillverkning.

## Teknisk beskrivning

Skär-Ø D <sub>c</sub>	28 mm
Matning f <sub>z</sub> i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Tandantal Z	10
Friställningsdiameter D <sub>1</sub>	13 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
totallängd L	80 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	11 mm
Form	C
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 5
Norm	DIN 1833

Tolerans nom.-Ø	js16
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 1835 B
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfavinkel	60 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Vinkeländfräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	22 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	35 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		