

Garant**Radiepinfräsar, weldon-skaft, Typ: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	216825 2
GTIN	4062406706425
Artikelklass	210

Beskrivning**Användningsdata:**

För framställning av konvexa radier på komponenter. Det smala och kompakta utförandet möjliggör ett stort antal tillämpningar och lämpar sig särskilt bra för att användas i djupa kaviteter.

Verktogsbyte: PowerCard

Invändig: nej

Radiefräsning: framåt

Antal skär Z: 2

Skaftdiameter D_s : 20 mm

Maximal \varnothing : 22 mm

Utkragningslängd L_1 : 35 mm

totallängd L_{tot} : 120 mm

Minsta radie: 3 mm

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	219879 1 (TX15; 3Nm)
Passande vändskär	216841 3 - 5
Invändig	nej
totallängd L_{tot}	120 mm
Antal skär Z	2
Utkragningslängd L_1	35 mm
Minsta radie	3 mm

Maximal Ø	22 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
Största radie	5 mm
Radiefräsning	framåt
Skaftutförande	weldon-skaft
Verktogsbyte	PowerCard

Tillbehör

PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0