

Garant**Radiepinnfräsar, weldon-skaft, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	216825 1
GTIN	4062406706418
Artikelklass	210

Beskrivning**Användningsdata:**

För framställning av konvexa radier på komponenter. Det smala och kompakta utförandet möjliggör ett stort antal tillämpningar och lämpar sig särskilt bra för att användas i djupa kaviteter.

Verktygsbyte: PowerCard

Invändig: nej

Radiefräsning: framåt

Antal skär Z: 2

Skaftdiameter D_s : 20 mm

Maximal \varnothing : 22 mm

Utkragningslängd L_1 : 35 mm

totallängd L_{tot} : 120 mm

Minsta radie: 1 mm

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	120 mm
Utkragningslängd L_1	35 mm
Vändskärsskruv	219879 1 (TX15; 3Nm)
Antal skär Z	2
Invändig	nej
Passande vändskär	216841 1 - 2,5
Största radie	2,5 mm

Minsta radie	1 mm
Maximal Ø	22 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
Radiefräsning	framåt
Skaftutförande	weldon-skaft
Verktygsbyte	PowerCard

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15