

Garant**Radie-vändskär, HB7525, Radie r: 4,5****Beställningsdata**

Ordernummer	216841 4,5
GTIN	4062406706500
Artikelklass	21A

Beskrivning**Användningsdata:**

Universellt användbar vändskärsplatta, i första hand för stål, höglegerade stålmaterial och gjutgods. Optimerad spånbrytare för obehindrat spånflöde.

OBS!:

Kan också användas på radiesvarvverktyg nr 294500.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,1 - 0,4 mm
längd L	15 mm
bredd B	9,52 mm
Vändskärstjocklek S	3,18 mm
passande radiefräs	216825 2
Sort	HB7525
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	390 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	M
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		