

**Garant****Radie-vändskär, HB7525, Radie r: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	216841 5
GTIN	4062406706517
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Användningsdata:**

Universellt användbar vändskärspatta, i första hand för stål, höglegerade stålmaterial och gjutgods. Optimerad spånbrytare för obehindrat spånflöde.

**OBS!:**

Kan också användas på radiesvarvverktyg nr 294500.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,1 - 0,4 mm
Vändskärstjocklek S	3,18 mm
längd L	15 mm
bredd B	9,52 mm
passande radiefräs	216825 2
Sort	HB7525
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	390 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	300 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	M
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		