

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261379 8/05
GTIN	4062406710781
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Inställningsvinkel $\kappa$	140 grad
Huvudängd $L_1$	15 mm
totallängd $L$	80 mm
ISO-kod hållare	A08F SVOCR/L05
Mittförskjutning $L_3$	3 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	8 mm
Passande vändskär	VC.. 0501..
Vändskärsstorlek	5 mm
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Spännhöjd $L_2$	7,5 mm
Skrivsats förvändskär	269028 26
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

