

Garant
Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 261378 16/11 |
| GTIN | 4062406710767 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|---|--------------------------|
| Skaftdiameter D_s | 16 mm |
| Mittförskjutning L_3 | 9 mm |
| Skrivsats förvändskär | 269028 7 |
| Inställningsvinkel κ | 140 grad |
| Spännhöjd L_2 | 15 mm |
| Minimiförborrningshåldiameter D_{min} | 22 mm |
| Vändskärsstorlek | 11 mm |
| ISO-kod hållare | A16M SVOCR/L11 |
| Huvudängd L_1 | 35 mm |
| Passande vändskär | VC.. 1103.. |
| totallängd L | 150 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Användning | Höger |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3×D |
| Invändig | ja |
| Användning | Längssvarvning invändigt |
| Produktslag | Borrstång |

