

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261379 12/07
GTIN	4062406710804
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	13 mm
Mittförskjutning L_3	6,5 mm
Inställningsvinkel κ	140 grad
Passande vändskär	VC.. 0702..
Spännhöjd L_2	11 mm
ISO-kod hållare	A12L SVOCR/L07
Huvudängd L_1	24 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd L	140 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
Skrivsats förvändskär	269028 27
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

