

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261378 12/07
GTIN	4062406710750
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	140 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	24 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	13 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	6,5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
ISO-kod hållare	A12L SVOCR/L07
Spännhöjd L <sub>2</sub>	11 mm
Skrivsats förvändskär	269028 27
Passande vändskär	VC.. 0702..
Inställningsvinkel κ	140 grad
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

