

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261378 10/07
GTIN	4062406710743
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VC.. 0702..
Spännhöjd L_2	9 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning L_3	5,5 mm
totallängd L	100 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	11 mm
Huvudängd L_1	22 mm
Skruvsats förvändskär	269028 27
ISO-kod hållare	A10H SVOCR/L07
Skaftdiameter D_s	10 mm
Inställningsvinkel κ	140 grad
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

