

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261379 20/11
GTIN	4062406710828
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	VC.. 1103..
Skaftdiameter D_s	20 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	24 mm
Inställningsvinkel κ	140 grad
Spännhöjd L_2	19 mm
totallängd L	180 mm
Mittförskjutning L_3	11 mm
Huvudängd L_1	40 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	A20Q SVOCR/L11
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

