

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261379 16/11
GTIN	4062406710811
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	150 mm
ISO-kod hållare	A16M SVOCR/L11
Inställningsvinkel $\kappa$	140 grad
Passande vändskär	VC.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	22 mm
Skruvsats för vändskär	269028 7
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Mittförskjutning $L_3$	9 mm
Spännhöjd $L_2$	15 mm
Huvudängd $L_1$	35 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

