

**Garant****Borrstång HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261376 10/07
GTIN	4062406710842
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	E10H SVOCR/L07
Passande vändskär	VC.. 0702..
Spännhöjd L <sub>2</sub>	9 mm
Skruvsats förvändskär	269028 27
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	11 mm
totallängd L	100 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Inställningsvinkel κ	140 grad
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	5,5 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

