

Garant**Borrstång HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261376 8/05
GTIN	4062406710835
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	8 mm
Inställningsvinkel κ	140 grad
Passande vändskär	VC.. 0501..
Vändskärsstorlek	5 mm
Mittförskjutning L_3	3 mm
Spännhöjd L_2	7,5 mm
Huvudängd L_1	26 mm
Skruvsats för vändskär	269028 26
ISO-kod hållare	E08F SVOCR/L05
totallängd L	80 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång