

Garant**Borrstång HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261377 10/07
GTIN	4062406710866
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VC.. 0702..
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning L ₃	5,5 mm
Inställningsvinkel κ	140 grad
Skaftdiameter D _s	10 mm
Skruvsats för vändskär	269028 27
Spännhöjd L ₂	9 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	11 mm
totallängd L	100 mm
ISO-kod hållare	E10H SVOCR/L07
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

