

**Garant****Borrstång HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261377 8/05
GTIN	4062406710859
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning $L_3$	3 mm
Passande vändskär	VC.. 0501..
Huvudängd $L_1$	26 mm
totallängd $L$	80 mm
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	8 mm
Spännhöjd $L_2$	7,5 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	140 grad
Vändskärsstorlek	5 mm
ISO-kod hållare	E08F SVOCR/L05
Skrivsats förvändskär	269028 26
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång