

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 10/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260933 10/11
GTIN	4062406711023
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L ₃	6,2 mm
Spännhöjd L ₂	9 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Serie	GARANT Master
Skrivsats förvändskär	269028 7
ISO-kod hållare	A10K STFCCR/L11
Vändskärsstorlek	11 mm
Huvudängd L ₁	22 mm
totallängd L	125 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Passande vändskär	TC.. 1102..
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	12 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning

Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång