

**Garant****GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/  
vändskärsstorlek: 12/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260933 12/11
GTIN	4062406711030
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Mittförskjutning $L_3$	7,2 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Spännhöjd $L_2$	11 mm
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Serie	GARANT Master
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
totallängd $L$	140 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	14 mm
Huvudängd $L_1$	24,3 mm
ISO-kod hållare	A12L STFCD/L11
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång