

**Garant****GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/  
vändskärsstorlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261128 16/11
GTIN	4062406711061
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning $L_3$	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Huvudängd $L_1$	31 mm
totalängd $L$	180 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
ISO-kod hållare	A16Q SVUBR/L11
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	20 mm
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Serie	GARANT Master
Spännhöjd $L_2$	15 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja

Användning

Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång