

**Garant****GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/  
vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261128 25/16
GTIN	4062406711085
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	16 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	31 mm
Huvudängd $L_1$	40 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Spännhöjd $L_2$	23 mm
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Passande vändskär	VB.. 1604..
totallängd $L$	200 mm
Serie	GARANT Master
ISO-kod hållare	A25R SVUBR/L16
Mittförskjutning $L_3$	17 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja

Användning

Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång