

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260933 20/11
GTIN	4062406711054
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Inställningsvinkel κ	90 grad
totalängd L	200 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
ISO-kod hållare	A20R STFCCR/L11
Mittförskjutning L_3	11,1 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Serie	GARANT Master
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	22 mm
Huvudängd L_1	36 mm
Spännhöjd L_2	18 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja

Användning

Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång