

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261129 25/16
GTIN	4062406711115
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Spännhöjd L_2	23 mm
Minimiförboringshåldiameter D_{min}	31 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
Huvudängd L_1	40 mm
Mittförskjutning L_3	17 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Vändskärsstorlek	16 mm
ISO-kod hållare	A25R SVUBR/L16
totallängd L	200 mm
Passande vändskär	VB.. 1604..
Serie	GARANT Master
Skruvsats för vändskär	269028 8
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja

Användning

Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång