

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261129 20/11
GTIN	4062406711108
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	200 mm
Spännhöjd L ₂	18 mm
Serie	GARANT Master
Skruvsats förvändskär	269028 7
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	24 mm
ISO-kod hållare	A20R SVUBR/L11
Inställningsvinkel κ	93 grad
Passande vändskär	VB.. 1103..
Skaftdiameter D _s	20 mm
Huvudängd L ₁	36 mm
Mittförskjutning L ₃	13 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång