

**Garant****GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/  
vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261319 20/11
GTIN	4062406711139
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Spännhöjd $L_2$	18 mm
Serie	GARANT Master
Passande vändskär	VC.. 1103..
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	A20R SVUCR/L11
Huvudängd $L_1$	36 mm
totallängd $L$	200 mm
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Mittförskjutning $L_3$	13 mm
Skruvsats för vändskär	269028 7
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	24 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång