

Garant**GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 261319 25/16 |
| GTIN | 4062406711146 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|---|----------------|
| Passande vändskär | VC.. 1604.. |
| Serie | GARANT Master |
| Mittförskjutning L_3 | 17 mm |
| totallängd L | 200 mm |
| ISO-kod hållare | A25R SVUCR/L16 |
| Skruvsats förvändskär | 269028 8 |
| Spännhöjd L_2 | 23 mm |
| Huvudängd L_1 | 40 mm |
| Vändskärsstorlek | 16 mm |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad |
| Minimiförborrningshåldiameter D_{min} | 31 mm |
| Skaftdiameter D_s | 25 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Användning | Vänster |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3xD |
| Invändig | ja |

Användning

Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång