

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261319 16/11
GTIN	4062406711122
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A16Q SVUCR/L11
Skruvsats förvändskär	269028 7
Serie	GARANT Master
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	20 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
totallängd L	180 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Huvudängd L_1	31 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Mittförskjutning L_3	11 mm
Spännhöjd L_2	15 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång