

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261318 20/11
GTIN	4062406711320
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A20R SVUCR/L11
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	24 mm
Serie	GARANT Master
Inställningsvinkel κ	93 grad
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	18 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Skruvsats förvändskär	269028 7
Huvudängd L_1	36 mm
Mittförskjutning L_3	13 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja

Användning

Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång