

**Garant****GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/  
vändskärsstorlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261318 16/11
GTIN	4062406711313
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	180 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Passande vändskär	VC.. 1103..
Spännhöjd L <sub>2</sub>	15 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	31 mm
ISO-kod hållare	A16Q SVUCR/L11
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	20 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	11 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	11 mm
Serie	GARANT Master
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning

Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång