

Garant**GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261318 25/16
GTIN	4062406711337
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	200 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Mittförskjutning L ₃	17 mm
ISO-kod hållare	A25R SVUCR/L16
Inställningsvinkel κ	93 grad
Passande vändskär	VC.. 1604..
Serie	GARANT Master
Huvudängd L ₁	40 mm
Skrivsats förvändskär	269028 8
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	31 mm
Spännhöjd L ₂	23 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning

Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång