

Garant**Hörnradiefräs, obelagd, Radie r H11 DC: 1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	194220 1
GTIN	4045197109903
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:**

Med raka tänder. Ytan specialbehandlad.

Användningsdata:

För avrundning och avgradning av kanter och konturer.

Teknisk beskrivning

Radie r	1 mm
stor diameter D_2	8 mm
liten diameter D_3	6 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,003 mm
Tandantal Z	4
Skaftdiameter D_s	10 mm
totallängd L	60 mm
Skärlängd L_c	1 mm
Radiefräsning	framåt
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 5
Borrtolerans	H11

Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 1835 B
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnradiefräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	138 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	23 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		