

**Garant****Hörnradiefräs, obelagd, Radie r H11 DC: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	194220 10
GTIN	4045197109996
Artikelklass	11W

**Beskrivning****Utförande:**

Med raka tänder. Ytan specialbehandlad.

**Användningsdata:**

För avrundning och avgradning av kanter och konturer.

**Teknisk beskrivning**

stor diameter $D_2$	28 mm
liten diameter $D_3$	8 mm
Tandantal Z	4
Radie r	10 mm
Matning $f_z$ för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,024 mm
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
totallängd L	85 mm
Skärlängd $L_c$	10 mm
Radiefräsning	framåt
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 5
Borrtolerans	H11

Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 1835 B
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnradiefräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	138 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	23 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		