

**HOLEX****Automatiksveitsmask, Färg: BLACK****Beställningsdata**

Ordernummer	097959 BLACK
GTIN	4062406720070
Artikelklass	02K

**Beskrivning****Utförande:**

Automatsveitsarmasken med klassisk design erbjuder med sitt robusta utförande ett **tillförlitligt skydd**. Den lämpar sig för många **olika sveitsarbeten**. Huvudremmen kan med en lätt manöver ställas in individuellt för alla huvudformer. Med **utbytbara tillsatsglas**. Känsligheten kan ställas in steglöst. Går bra att kombinera med annan personlig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller partikelfiltermask.

- **Mörka skyddssteg: 9-13.**
- **Ljussteg: 4. Med litiumbatteri 3 V CR2450 (livslängd 1500 timmar).**
- **Synfält, sveitsfilter: 53 × 96 mm.**

**Norm:**

EN175:B; EN 379; EN 166:BT

**leveransinnehåll:**

Automatsveitsarmask inkl. ett utvändigt tillsatsglas.

**Teknisk beskrivning**

strömförsörjning	Batteridriven
Klassificering enligt EN 379	1/1/1/2

Kopplingstid från mörk till ljus	100 - 1000 ms
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2450
Kopplingstid från ljus till mörk	0,1 ms
märkspänning	3 V
Antal ingående batterier	1
Produktslag	Svetsmask

## Tillbehör

Svetsbandsset, 2 delar fram och bak Typ BAND	097958 BAND
Inre täckglaset, 5 delar Typ INNER	097956 INNER
Yttre täckglaset, 5 delar Typ OUTER	097955 OUTER
Huvudrem med svettrem Typ HEAD	097957 HEAD