

Garant**Digital mätklocka HCT Avläsning 0,001 mm, mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434336 12,5
GTIN	4062406720155
Artikelklass	41C

Beskrivning**Utförande:**

Digital mätklocka med robust aluminiumhus och **mycket stor** display med integrerade toleranslysdioder med tre färger. Sparläge och automatisk återstart, **absolut system**. Min/Max/Delta, tolerans, omräkningsfaktor, AutoOff. Måttförinställning (preset) av ett godtyckligt värde. Räkneriktningsomkastning.

Version med **Bluetooth 5.0**. Kompatibel med valfria **HCT-** (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, lyftspak nr 434212, reserv- och specialsond nr 434900; 434910, batteripack nr 404310.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	C1
IP-skyddsklass	IP 54
Batterityp	Knappcell
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HCT Windows-app
Husets tjocklek	32,9 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
omkopplingsbar avläsning	0,00005 tum
Serie	HCT
inspänningskraft-Ø h6	8 mm
omkopplingsbar avläsning	0,001 mm
Antal ingående batterier	1
Höljes-Ø	59,5 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
mätkraft	0,65 – 0,90 N
mätområde	0 - 12,5 mm
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,003 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Preset-funktion	ja
Mätteknik	digital
material hus	Aluminium
Produktslag	mätklocka

Tjänster

DAkKS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm

023010 12,5

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm

023000 12,5

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032

081560 CR2032