

**Garant****Digital mätklocka HCT Avläsning 0,001 mm, mätområde: 25mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 434336 25     |
| GTIN         | 4062406720162 |
| Artikelklass | 41C           |

**Beskrivning****Utförande:**

Digital mätklocka med robust aluminiumhus och **mycket stor** display med integrerade toleranslysdioder med tre färger. Sparläge och automatisk återstart, **absolut system**. Min/Max/Delta, tolerans, omräkningsfaktor, AutoOff. Måttförinställning (preset) av ett godtyckligt värde. Räkneriktningsomkastning.

Version med **Bluetooth 5.0**. Kompatibel med valfria **HCT-** (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID).

**Funktion:**

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 498948, lyftspak nr 434212, reserv- och specialsond nr 434900; 434910, batteripack nr 404310.

**Teknisk beskrivning**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032                |
| Energiförsörjning                            | Batteridrivnen               |
| Husets tjocklek                              | 32,9 mm                      |
| mätkraft                                     | 0,65 – 1,15 N                |
| omkopplingsbar avläsning                     | 0,001 mm                     |
| omkopplingsbar avläsning                     | 0,00005 tum                  |
| Höljes-Ø                                     | 59,5 mm                      |
| Serie  | HCT                          |
| inspänningsskaft-Ø h6                        | 8 mm                         |
| Antal ingående batterier                     | 1                            |
| IP-skyddsklass                               | IP 54                        |
| Batterityp                                   | Knappcell                    |
| mätområde                                    | 0 - 25 mm                    |
| Trådlös användning                           | HID (Human Interface Device) |
| Trådlös användning                           | HCT mobilapp Android         |
| Trådlös användning                           | HCT Windows-app              |
| Kalibrering                                  | C1                           |
| Mätavvikelse E MPE (mätområde)               | 0,004 mm                     |
| Norm   | Verkstadsnorm                |
| omkopplingsbar avläsning                     | mm / tum                     |
| datautgång                                   | USB-gränssnitt               |
| datautgång                                   | RS232C-gränssnitt            |
| datautgång                                   | Bluetooth-gränssnitt         |
| Preset-funktion                              | ja                           |
| Mätteknik                                    | digital                      |
| material hus                                 | Aluminium                    |
| Produktslag                                  | mätklocka                    |

## Tjänster

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt  
0,01 / 0,001 maximalt mätområde 30 mm

023000 30

DAkKS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och  
digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm

023010 100

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032

081560 CR2032