

Garant**Digital mätklocka HCT Avläsning 0,001 mm, mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434342 12,5
GTIN	4062406720193
Artikelklass	41C

Beskrivning**Utförande:**

Utförande med **Bluetooth 5.0**. Kompatibel med tillvalet **HCT-** (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID).

Digital mätklocka med robust aluminiumhölje och mycket stor display med integrerade toleranslysdioder i tre färger. **Med extra analogdisplay och knappar för speciell inställning av toleransgränserna.** Min/Max/Delta, tolerans, omräkningsfaktor, AutoOff. Måttförinställning (preset) av ett valfritt värde. Räknar riktningssåtervändning. Sparläge och automatisk påslag, absolut system.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, lyftspak nr 434212, reserv- och specialsond nr 434900; 434910, batteripack nr 404310.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 12,5 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
Husets tjocklek	32,9 mm
Serie	HCT
IP-skyddsklass	IP 54
Höljes-Ø	59,5 mm
mätkraft	0,65 – 0,90 N
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HCT Windows-app
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Knappcell
Kalibrering	C1
omkopplingsbar avläsning	0,001 mm
omkopplingsbar avläsning	0,00005 tum
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,003 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Preset-funktion	ja
Mätteknik	digital
material hus	Aluminium
Produktslag	mätklocka

Tjänster

DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5
Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023000 12,5

Tillbehör

Lyftanordning för mätur S_Dial WORK mätområde 12,5 mm	434212 12,5
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032