



## Säkerhetskoppling med slanganslutning utvändiga gängor, Utvändig anslutningsgänga: 1/2tum



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 080276 1/2    |
| GTIN         | 7391390419088 |
| Artikelklass | 08A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Trycklufts-**stålkopplingarna** har många fördelar jämfört med standardmässingkopplingar:

- **Enkel enhandsmanövrering med låg kopplingskraft.**
- **Hög genomflödeshastighet och därmed små tryckförluster.**
- **Lång livslängd tack vare ytförädlade och härdade komponenter med små tillverkningstoleranser.**
- **God driftekonomi – kopplingarna betalar sig på högst två år.**

**Säkerhetskopplingen eSafe** uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983. Den töms först på luft och kopplas sedan från (inga piskrapp). Ny, förbättrat enhandsmanövrering.

Genomströmning: 950 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standard B.

#### Användningsdata:

För höjda prestanda, förbättring av ekonomin och höjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer.

#### OBS!:

**CEJN serie 310 är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.**

### Teknisk beskrivning

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Material                  | stålkoppling |
| Maximalt arbetstryck      | 16 bar       |
| Utvändig anslutningsgänga | 1/2 tum      |
| genomflöde                | 950 l/min    |

Produktlag

Koppling